

**Værktøjsholder, form B4 radial venstre, kort, Skaft-Ø d1: 50 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319060 50
GTIN	4045197373700
Artikelklasse	32V

Beskrivelse**Udførelse:**

- Indsatshærdet HRC 58 ±2.
- Alle funktionsflader slebne.
- Med kuglesprøjtedyser.

Anvendelse:

Primært til udvendig bearbejdning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Form: B

h₁: 32 mm

h₂: 41 mm

b₁: 100 mm

b₂: 50 mm

h₅: 35 mm

h₆: 60 mm

Teknisk beskrivelse

h ₅	35 mm
----------------	-------

h_6	60 mm
h_2	41 mm
l_1	30 mm
Skaft-Ø d_1	50 mm
b_1	100 mm
l_2	55 mm
b_2	50 mm
h_1	32 mm
Farvekode VDI-skaft	VDI 50
Form	B
Produkttype	VDI-værktøjsholder

Tilbehør

Monteringsnøgle til kugledyse Størrelse 10	319003 10
--	-----------