

SWISS TOOLS

Værktøjsholder aksial, tredobbelt, højre, PSC 50, Til holdefirkant: 20 mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	318925 20
GTIN	2050001714220
Artikelklasse	36D

Beskrivelse**Udførelse:**

Med justerbar køledyse med indvendigt gevind.

Anvendelse:

Til anvendelse på dreje- / fræsecentre.

Som holder til ISO-klemholder med firkantskaft.

Bemærk:

PSC-spændebolt på forespørgsel.

Indvendig køling: ja

Udragende længde, A-mål: 123 mm

Spændelængde L₁: 97 mm

B: 30 mm

Udvendig Ø D: 90 mm

Teknisk beskrivelse

B	30 mm
Spændelængde L ₁	97 mm
Udragende længde, A-mål	123 mm
Til holdefirkant	20 mm
Udvendig Ø D	90 mm
Adapter	PSC 50

Holder-standard	ISO 26623-2
Indvendig køling	ja
Produkttype	Stålholder