

HOLEX**Gevind-hurtigskiftepatron, MK3, Gevindskæreområde: M3-12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	334645 M3-12
GTIN	4045197606808
Artikelklasse	32P

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Kort konstruktion, med elastisk længdeudligning af tryk og træk.**
- **Justerbart skæreansnitstryk til forskellige materialer og snittapper.**

Morsekonus DIN 228 B.

Anvendelse:

- **Skæring af præcist kalibreret gevind.**
- **Kan anvendes til højre- og venstregevind.**
- **Til NC-maskiner og bearbejdningscentre.**

Specialtilbehør:

Hurtigskifteindsatser, se nr. 335420 - 335660.

Bemærk:

- **Gevindskære-hurtigskiftepatron i andre skaftudførelser str. M14 – M33 fås på forespørgsel.**
- **Gevindskære-hurtigskiftepatron ikke egnet til indvendig køling.**

Længdeudligning, tryk: 7,5 mm

Længdeudligning, træk: 7,5 mm

Udvendig Ø D: 38 mm

Indv. Ø D₁: 19 mm

Udragende længde, A-mål: 46 mm

Teknisk beskrivelse

Udvendig Ø D	38 mm
Længdeudligning, træk	7,5 mm

Udragende længde, A-mål	46 mm
Gevindskæreamråde	M3 – M12
Indv. Ø D ₁	19 mm
Længdeudligning, tryk	7,5 mm
Adapter	MK3
Produkttype	Gevindskærepatron

Tilbehør

Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 9 mm	335610 9
Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 4,5 mm	335645 4,5
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 11 mm	335420 11
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 3,5 mm	335610 3,5
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 10 mm	335420 10
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 7 mm	335420 7
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 10 mm	335610 10
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 11 mm	335610 11
Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 3,5 mm	335645 3,5
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 4,5 mm	335610 4,5
Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 9 mm	335645 9
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 7 mm	335610 7

Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 8 mm	335645 8
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 6 mm	335420 6
Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 10 mm	335645 10
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 8 mm	335420 8
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 8 mm	335610 8
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 3,5 mm	335420 3,5
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 4,5 mm	335420 4,5
Hurtigskifteindsatser, sæt uden sikkerhedsglidekobling, 8 dele	335460
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 9 mm	335420 9
Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 7 mm	335645 7
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 6 mm	335610 6
Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 6 mm	335645 6