

SWISS TOOLS

Borestangholder, PSC 63, Spænde-Ø D1: 32mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	318888 32
GTIN	2050001672957
Artikelklasse	36D

Beskrivelse**Anvendelse:**

Til anvendelse på dreje- / fræsecentre.
Som holder til borestænger.

Bemærk:

PSC-spændebolt på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

L ₁	78 mm
Spænde-Ø D ₁	32 mm
Udragende længde, A-mål	100 mm
Udvendig Ø D	56 mm
Adapter	PSC 63
Holder-standard	ISO 26623-2
Indvendig køling	ja
Produkttype	Fladespændepatron

