



## Kerneboremaskine, Type: 727043



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	076520 727043
GTIN	4014586872902
Artikelklasse	03F

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- Høj magnetholdekraft og sikkerhedsfrakobling garanterer sikkert arbejde i enhver position.
- Integreret kølesmøremiddeltilførsel sikrer rene snit og en lang levetid for værktøjet.
- Komfort-magnetholdekraftindikator.
- Højre-/venstreløb (også til gevindskæring).
- Vægtoptimeret konstruktion.

#### 2-trins magnet-kerneboremaskiner

- Tilspændingshjul, der kan skifte side.
- Forøget magnetholdekraft.
- 5-trins omdrejningstalindstilling og omdrejningstal-hukommelse.

Effektiv kerneboremaskine til universelt og effektivt arbejde på værkstedet. **MK3-skaft** og **finjustering** til præcis justering ved aktiveret magnetfod.

#### Leveringsomfang:

Inklusive kølesmøremiddelbeholder, fastsurringsbælte, 1x centreringsstift, spånkrog, kuffert.

#### Specialtilbehør:

På forespørgsel.

#### Bemærk:

HM-kernebor og holdere finder du fra nr. 119000. Passende QuickIN-Max-holder og HM-kernebor maks. DM 100 mm kan leveres på forespørgsel.

## Teknisk beskrivelse

Vægt	16,1 kg
Producentbetegnelse	KBM65U
Maks. forsænkings-Ø	50 mm
Omdrejningstalområde, 1. gear	120 - 240 min <sup>-1</sup>
Arbejdsslag	145 mm
Maks. kernebor-Ø i stål	12 - 65 mm
Højde	770 mm
Maks. rive-Ø	25 mm
Værktøjsholder, form	QuickIN / MK3
Bredde	198 mm
Effektforbrug	1300 W
Netspænding	230 V
Omdrejningstalområde, 2. gear	260 - 520 min <sup>-1</sup>
Bredde, magnetfod	95 mm
Længde	320 mm
Maks. spiralbor-Ø i stål	25 mm
Længde, magnetfod	205 mm
Maks. gevindbor-Ø i stål	M20 mm
Energiforsyning	Med kabel
Emballage	Kuffert
Produkttype	Kerneboremaskine

## Tilbehør

Kernebor HMskaeredybde 35 mm Ø DC 24 mm	119000 24
---	-----------

Kernebor HMskaeredybde 35 mm Ø DC 43 mm	119000 43
Kernebor HMskaeredybde 35 mm Ø DC 40 mm	119000 40
Kernebor HMskaeredybde 35 mm Ø DC 35 mm	119000 35
Kernebor HMskaeredybde 35 mm Ø DC 28 mm	119000 28
Kernebor HMskaeredybde 35 mm Ø DC 16 mm	119000 16
Kernebor HMskaeredybde 35 mm Ø DC 36 mm	119000 36
Kernebor HMskaeredybde 35 mm Ø DC 45 mm	119000 45
Kernebor HMskaeredybde 35 mm Ø DC 20 mm	119000 20
Kernebor HMskaeredybde 35 mm Ø DC 18 mm	119000 18
Kernebor HMskaeredybde 35 mm Ø DC 13 mm	119000 13
Kernebor HMskaeredybde 35 mm Ø DC 22 mm	119000 22
Kernebor HMskaeredybde 35 mm Ø DC 12 mm	119000 12
Kernebor HMskaeredybde 35 mm Ø DC 17 mm	119000 17
Kernebor HMskaeredybde 35 mm Ø DC 30 mm	119000 30
Kernebor HMskaeredybde 35 mm Ø DC 14 mm	119000 14
Kernebor HMskaeredybde 35 mm Ø DC 26 mm	119000 26
Kernebor HMskaeredybde 35 mm Ø DC 65 mm	119000 65
Kernebor HMskaeredybde 35 mm Ø DC 62 mm	119000 62
Kernebor HMskaeredybde 35 mm Ø DC 38 mm	119000 38
Kernebor HMskaeredybde 35 mm Ø DC 32 mm	119000 32
Kernebor HMskaeredybde 35 mm Ø DC 50 mm	119000 50
Kernebor HMskaeredybde 35 mm Ø DC 60 mm	119000 60
Kernebor HMskaeredybde 35 mm Ø DC 25 mm	119000 25
Kernebor HMskaeredybde 35 mm Ø DC 52 mm	119000 52
Kernebor HMskaeredybde 35 mm Ø DC 21 mm	119000 21
Kernebor HMskaeredybde 35 mm Ø DC 55 mm	119000 55
Kernebor HMskaeredybde 35 mm Ø DC 15 mm	119000 15