



Gevindskærepatron type DSPL med skaft, Type: 20



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	334510 20
GTIN	4045197313300
Artikelklasse	35B

Beskrivelse

Udførelse:

- Dobbeltspændingen sker via 3 spændebakker, som centrerer snittapskafte og spænder snittapfirkanten via 4 bakker.
- Sikkerhedskoblingen forhindrer brud på værktøj, hvis den er korrekt indstillet. Bundhulsgevind kan skæres helt til bunden.
- Pendulanordningen udligner flugtefejl mellem maskinspindel og emne.
- Den elastiske længdeudligning virker ved tryk og træk. Den forhindrer, at gevindet skæres forkert ved manuel eller maskinel tilspænding.

Anvendelse:

Til skæring af indvendige gevind på reverserbare boremaskiner og revolverdrejebænke. Kan anvendes horisontalt og til højregevind.

Leveringsomfang:

Inkl. 1 spændenøgle.

Bemærk:

Variant uden længdeudligning på forespørgsel. **Størrelse 30 og 42** (= MK 4 eller 5 til metrisk gevind M14– M30 eller M18– M42) fås på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø-område	6 - 16 mm
Skæreområde	M8–20
Til Whitworth-rørgevind	R1/8 – 1/2
Akseparallel pendulering	1,5 mm
Længde fra maskinspindel	170 mm
Længdeudligning ved træk	20 mm
Spændeområde, firkant	4,7 - 12 mm
Kabinet-Ø	83 mm
Morsekonus MK	3
Længdeudligning for tryk	10 mm
Til Whitworth-gevind	G1/4 -13/16
Produkttype	Gevindskærepatron