

**Garant****eco-værktøjsholder, form B1 radial højre, kort, Skaft-Ø d1: 50 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319001 50
GTIN	4045197578747
Artikelklasse	31V

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Indsatshærdet HRC 58 ±2.
- Alle funktionsflader slebne.
- Med kuglesprøjtedyser.

**GARANT eco** – Til brug sammen med normale skærholdere, **GARANT eco-system** stikdrejeholdere nr. 273830 – 273891 og **GARANT eco-grundholder** til afstikning nr. 273651.

**Anvendelse:**

Primært til udvendig bearbejdning.

**Norm:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425**, Blatt 2.

Form: B

h<sub>1</sub>: 25 mm

h<sub>2</sub>: 34 mm

b<sub>1</sub>: 100 mm

b<sub>2</sub>: 50 mm

h<sub>5</sub>: 35 mm

h<sub>6</sub>: 60 mm

**Teknisk beskrivelse**

Skaft-Ø d <sub>1</sub>	50 mm
Farvekode VDI-skaft	VDI 50
h <sub>1</sub>	25 mm
h <sub>2</sub>	34 mm
b <sub>1</sub>	100 mm
l <sub>2</sub>	55 mm
b <sub>2</sub>	50 mm
h <sub>6</sub>	60 mm
h <sub>5</sub>	35 mm
l <sub>1</sub>	30 mm
Form	B
Produkttype	VDI-værktøjsholder

---

## Tilbehør

Monteringsnøgle til kugledyse Størrelse 10	319003 10
--	-----------