



## Gevindskære-hurtigskiftepatron, BT 50, Gevindskæreområde: M3-12



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	334670 M3-12
GTIN	4045197488527
Artikelklasse	32P

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- Kort konstruktion, med elastisk længdeudligning af tryk og træk.
- Justerbart skæreansnittryk til forskellige materialer og snittapper.

#### Anvendelse:

- Skæring af præcist kalibreret gevind.
- Kan anvendes til højre- og venstregevind.
- Til NC-maskiner og bearbejdningscentre.

#### Specialtilbehør:

Hurtigskifteindsatser, se nr. 335420 – 335660.

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820; 308835.

#### Bemærk:

- **Gevindskære-hurtigskiftepatron i andre skaftudførelser str. M14 – M33 fås på forespørgsel.**
- **Gevindskære-hurtigskiftepatron ikke egnet til indvendig køling.**

Holder-standard: ISO 7388-2

Længdeudligning, tryk: 7,5 mm

Længdeudligning, træk: 7,5 mm

Udvendig Ø D: 38 mm

Indv. Ø D<sub>1</sub>: 19 mm

Udragende længde, A-mål: 62 mm

### Teknisk beskrivelse

Udragende længde, A-mål	62 mm
-------------------------	-------

Længdeudligning, træk	7,5 mm
Indv. Ø D <sub>1</sub>	19 mm
Gevindskæreområde	M3 – M12
Længdeudligning, tryk	7,5 mm
Udvendig Ø D	38 mm
Adapter	BT 50
Holder-standard	JIS B6339
Holder-standard	ISO 7388-2
Produkttype	Gevindskærepatron

## Tilbehør

Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 7 mm	335610 7
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 50	308795 50
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 7388 passer til konusdornstørrelse 50 SK	308812 50
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 8 mm	335610 8
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 11 mm	335420 11
Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 3,5 mm	335645 3,5
Momentindsats til Spændebolt iht. DIN 69872 passer til konusdornstørrelse 50 SK	308810 50
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 7 mm	335420 7
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 4,5 mm	335610 4,5
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 4,5 mm	335420 4,5
	335610 9

Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling  
 Snittapskaft- Ø 9 mm

Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 50	308765 50
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 3,5 mm	335610 3,5
Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 4,5 mm	335645 4,5
Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 50	308780 50
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 6 mm	335420 6
Antræksbolte tætnet, form B Passer til konus 50	308650 50
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 6 mm	335610 6
Hurtigskifteindsatser, sæt uden sikkerhedsglidekobling, 8 dele	335460
Specialspændebolt uden indvendigt gevind tætnet Passer til konus 50	308720 50
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 3,5 mm	335420 3,5
Antræksbolte tætnet, form B Passer til konus 50	308620 50
Spændenøgler til antræksbolte ISO 7388 passer til konusdornstørrelse 50 SK	308830 50
Spændebolt 60° tætnet Passer til konus 50	308785 50
Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 8 mm	335645 8
Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 7 mm	335645 7
Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 6 mm	335645 6
Antræksbolte Form A Passer til konus 50	308600 50
Spændebolt, 18CrNiMo7 Form A Passer til konus 50	308605 50
Antræksbolte tætnet Passer til konus 50	308660 50
Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 9 mm	335645 9

Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 10 mm	335610 10
Spændebolt, 18CrNiMo7 tætnet, form B Passer til konus 50	308615 50
Spændebolt 90° tætnet Passer til konus 50	308790 50
Antræksbolte tætnet, form A Passer til konus 50	308610 50
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 8 mm	335420 8
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 9 mm	335420 9
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 11 mm	335610 11
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 10 mm	335420 10
Spændebolt 45° tætnet Passer til konus 50	308760 50
Spændenøgler til antræksbolte DIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 50 SK	308820 50
Specialspændebolt uden indvendigt gevind tætnet Passer til konus 50	308700 50
Antræksbolte form B Passer til konus 50	308640 50
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 50	308740 50
Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 10 mm	335645 10