



Gevind-hurtigskiftepatron, MK3, Gevindskæreområde: M6-20



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	334645 M6-20
GTIN	4045197606815
Artikelklasse	32P

Beskrivelse

Udførelse:

- **Kort konstruktion, med elastisk længdeudligning af tryk og træk.**
- **Justerbart skæreansnitstryk til forskellige materialer og snittapper.**

Morsekonus DIN 228 B.

Anvendelse:

- **Skæring af præcist kalibreret gevind.**
- **Kan anvendes til højre- og venstregevind.**
- **Til NC-maskiner og bearbejdningscentre.**

Specialtilbehør:

Hurtigskifteindsatser, se nr. 335420 - 335660.

Bemærk:

- **Gevindskære-hurtigskiftepatron i andre skaftudførelser str. M14 – M33 fås på forespørgsel.**
- **Gevindskære-hurtigskiftepatron ikke egnet til indvendig køling.**

Længdeudligning, tryk: 12,5 mm

Længdeudligning, træk: 12,5 mm

Udvendig Ø D: 55 mm

Indv. Ø D₁: 31 mm

Udragende længde, A-mål: 70 mm

Teknisk beskrivelse

Gevindskæreområde	M6 – M20
Udvendig Ø D	55 mm

Indv. Ø D ₁	31 mm
Længdeudligning, tryk	12,5 mm
Udragende længde, A-mål	70 mm
Længdeudligning, træk	12,5 mm
Adapter	MK3
Produkttype	Gevindskærepatron

Tilbehør

Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 10 mm	335620 10
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 10 mm	335430 10
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 9 mm	335620 9
Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 16 mm	335647 16
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 6 mm	335430 6
Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 9 mm	335647 9
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 16 mm	335620 16
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 8 mm	335620 8
Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 6 mm	335647 6
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 11 mm	335620 11
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 12 mm	335620 12
Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 10 mm	335647 10

Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 7 mm	335620 7
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 9 mm	335430 9
Hurtigskifteindsatser, sæt uden sikkerhedsglidekobling, 9 dele	335470
Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 12 mm	335647 12
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 16 mm	335430 16
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 6 mm	335620 6
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 12 mm	335430 12
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 7 mm	335430 7
Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 8 mm	335647 8
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 8 mm	335430 8
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 14 mm	335620 14
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 14 mm	335430 14
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 11 mm	335430 11