

Garant**Gevind-hurtigskiftepatron, SK 40, Gevindskæreområde: M3-12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	334630 M3-12
GTIN	4045197488428
Artikelklasse	31P

Beskrivelse**Udførelse:**

- Kort konstruktion, med elastisk længdeudligning af tryk og træk.
 - Justerbart skæreansnittryk til forskellige materialer og snittapper.
- Med kugleføringsbøsning til længdeudligning uden spil og med let gang.

Anvendelse:

- Skæring af præcist kalibreret gevind.
- Kan anvendes til højre- og venstregevind.
- Til NC-maskiner og bearbejdningscentre.

Specialtilbehør:

Hurtigskifteindsatser, se nr. 335420 - 335660.

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820; 308835.

Bemærk:

- **Gevindskære-hurtigskiftepatron i andre skaftudførelser str. M14 – M33 fås på forespørgsel.**
- **Gevindskære-hurtigskiftepatron ikke egnet til indvendig køling.**

Holder-standard: ISO 7388-1

Længdeudligning, tryk: 7,5 mm

Længdeudligning, træk: 7,5 mm

Udvendig Ø D: 38 mm

Indv. Ø D₁: 19 mm

Udragende længde, A-mål: 60 mm

Teknisk beskrivelse

Udragende længde, A-mål	60 mm
Udvendig Ø D	38 mm
Indv. Ø D ₁	19 mm
Længdeudligning, træk	7,5 mm
Gevindskæreamråde	M3 – M12
Længdeudligning, tryk	7,5 mm
Adapter	SK 40
Holder-standard	DIN 69871
Holder-standard	ISO 7388-1
Produkttype	Gevindskærepatron

Tilbehør

Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til konusdornstørrelse 40	308830 40
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 3,5 mm	335610 3,5
Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 40	308615 40
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308650 40
Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 9 mm	335645 9
Spændenøgler til antræksbolteDIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40	308820 40
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 9 mm	335420 9
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 8 mm	335420 8
Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 40	308700 40
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 4,5 mm	335610 4,5
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308795 40

AntræksbolteForm A Passer til konus 40	308600 40
Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 40	308720 40
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 10 mm	335420 10
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 6 mm	335420 6
Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus 40	308740 40
Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 6 mm	335645 6
AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308630 40
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 8 mm	335610 8
Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 3,5 mm	335645 3,5
Antræksbolteform B Passer til konus 40	308640 40
Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 8 mm	335645 8
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 7 mm	335610 7
Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 10 mm	335645 10
Hurtigskifteindsatser, sæt uden sikkerhedsglidekobling, 8 dele	335460
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 10 mm	335610 10
Spændebolt Hurco 45° med pasningtætnet Passer til konus 40	308802 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308760 40
Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 40	308785 40
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308660 40
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 11 mm	335610 11

Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 3,5 mm	335420 3,5
Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 40	308610 40
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 11 mm	335420 11
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 6 mm	335610 6
Spændebolt Hurco 45° med boring og pasningtætnet Passer til konus 40	308801 40
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 9 mm	335610 9
Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 4,5 mm	335645 4,5
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308620 40
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 4,5 mm	335420 4,5
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308790 40
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 7 mm	335420 7
Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 40	308605 40
AntræksbolteMazak, form A Passer til konus 40M	308670 40M
Spændebolt Hurco 90° med pasningtætnet Passer til konus 40	308806 40
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308635 40
Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 7 mm	335645 7
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308765 40
AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40	308625 40