

Garant**eco-værktøjsholder, form B4 radial venstre, kort, Skaft-Ø d1: 25 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319061 25
GTIN	4045197528391
Artikelklasse	31V

Beskrivelse**Udførelse:**

- Indsatshærdet HRC 58 ±2.
- Alle funktionsflader slebne.
- Med kuglesprøjtedyser.

GARANT eco – Til brug sammen med normale skærholdere, **GARANT eco-system** stikdrejeholdere nr. 273830 – 273891 og **GARANT eco-grundholder** til afstikning nr. 273651.

Anvendelse:

Primært til udvendig bearbejdning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Form: B

h₁: 16 mm

h₂: 22 mm

b₁: 55 mm

b₂: 30 mm

h₅: 30 mm

h₆: 25 mm

Teknisk beskrivelse

l_2	30 mm
Skaft-Ø d_1	25 mm
b_2	30 mm
h_6	25 mm
Farvekode VDI-skaft	VDI 25
h_1	16 mm
h_2	22 mm
b_1	55 mm
l_1	16 mm
h_5	30 mm
Form	B
Produkttype	VDI-værktøjsholder