

**Værktøjsholder, form B1 radial højre, kort, Skaft-Ø d1: 16 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319000 16
GTIN	4045197373632
Artikelklasse	32V

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Indsatshærdet HRC 58 ±2.
- Alle funktionsflader slebne.
- Med kuglesprøjetdyser.

**Anvendelse:**

Primært til udvendig bearbejdning.

**Norm:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Form: B

$h_1$ : 12 mm

$h_2$ : 17 mm

$b_1$ : 42 mm

$b_2$ : 25 mm

$h_5$ : 20 mm

$h_6$ : 22 mm

**Teknisk beskrivelse**

$b_2$	25 mm
$h_6$	22 mm

$h_1$	12 mm
Skaft-Ø $d_1$	16 mm
$b_1$	42 mm
$l_1$	13 mm
$h_5$	20 mm
$h_2$	17 mm
$l_2$	24 mm
Farvekode VDI-skaft	VDI 16
Form	B
Produkttype	VDI-værktøjsholder

---

## Tilbehør

Monteringsnøgle til kugledyse Størrelse 10	319003 10
--	-----------