

**Værktøjsholder, form B2 radial venstre, kort, Skaft-Ø d1: 16 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319010 16
GTIN	4045197373656
Artikelklasse	32V

Beskrivelse**Udførelse:**

- Indsatshærdet HRC 58 ±2.
- Alle funktionsflader slebne.
- Med kuglesprøjetdyser.

Anvendelse:

Primært til udvendig bearbejdning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Form: B

h₁: 12 mm

h₂: 17 mm

b₁: 42 mm

b₂: 25 mm

h₅: 20 mm

h₆: 22 mm

Teknisk beskrivelse

Farvekode VDI-skaft	VDI 16
b ₁	42 mm

l_2	24 mm
h_5	20 mm
h_2	17 mm
Skaft-Ø d_1	16 mm
h_6	22 mm
h_1	12 mm
l_1	13 mm
b_2	25 mm
Form	B
Produkttype	VDI-værktøjsholder