



## Gevind-hurtigskiftepatron, MK4, Gevindskæreområde: M6-20



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	334646 M6-20
GTIN	4045197606822
Artikelklasse	32P

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- Kort konstruktion, med elastisk længdeudligning af tryk og træk.
- Justerbart skæreansnittryk til forskellige materialer og snittapper.

Morsekonus DIN 228 B.

#### Anvendelse:

- Skæring af præcist kalibreret gevind.
- Kan anvendes til højre- og venstregevind.
- Til NC-maskiner og bearbejdningscentre.

#### Specialtilbehør:

Hurtigskifteindsatser, se nr. 335420 - 335660.

#### Bemærk:

- Gevindskære-hurtigskiftepatron i andre skaftudførelser str. M14 – M33 fås på forespørgsel.
- Gevindskære-hurtigskiftepatron ikke egnet til indvendig køling.

Længdeudligning, tryk: 12,5 mm

Længdeudligning, træk: 12,5 mm

Udvendig Ø D: 55 mm

Indv. Ø D<sub>1</sub>: 31 mm

Udragende længde, A-mål: 70 mm

### Teknisk beskrivelse

Udragende længde, A-mål	70 mm
Længdeudligning, træk	12,5 mm
Længdeudligning, tryk	12,5 mm

Udvendig Ø D	55 mm
Indv. Ø D <sub>1</sub>	31 mm
Gevindskæreområde	M6 – M20
Adapter	MK4
Produkttype	Gevindskærepatron

## Tilbehør

Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 6 mm	335647 6
Hurtigskifteindsatser, sæt uden sikkerhedsglidekobling, 9 dele	335470
Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 16 mm	335647 16
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 16 mm	335430 16
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 6 mm	335620 6
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 16 mm	335620 16
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 10 mm	335620 10
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 9 mm	335430 9
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 8 mm	335430 8
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 12 mm	335430 12
Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 11 mm	335620 11
Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 12 mm	335647 12
	335620 9

Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling  
Snittapskaft- Ø 9 mm

Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling  
Snittapskaft- Ø 10 mm

335430 10

Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling  
Snittapskaft- Ø 8 mm

335620 8

Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling  
Snittapskaft- Ø 11 mm

335430 11

Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling  
Snittapskaft- Ø 14 mm

335430 14

Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling  
Snittapskaft- Ø 12 mm

335620 12

Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft-  
Ø 8 mm

335647 8

Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling  
Snittapskaft- Ø 7 mm

335430 7

Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling  
Snittapskaft- Ø 6 mm

335430 6

Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft-  
Ø 10 mm

335647 10

Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft-  
Ø 9 mm

335647 9

Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling  
Snittapskaft- Ø 14 mm

335620 14

Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling  
Snittapskaft- Ø 7 mm

335620 7