

Garant**Krympepatron med kølekanal., HSK-A 100 kort, Spænde-Ø D1: 32mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	308277 32
GTIN	4045197291462
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

Integreret længdeindstilling af værktøjet fra spænde-Ø D₁ 6 mm (vandring 10 mm).

Fra spænde-Ø D₁ 6 mm med gevindboringer til afbalanceringskruer.

- **Højvarmefast stål.**
- **Str. 3 – 5 til HM, fra str. 6 mm til HSS og HM.**
- **Med RFID-/balluff-chip-boring.**

GARANT: HSK-funktionsflader bearbejdet. **Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).**

Med **kølekanaler** og gevind med lås.

Anvendelse:

- **Til spænding af fræsere og bor med cylinderskaft med tolerance h6.**
- **Egnet til induktiv-, kontakt- og varmluftkrympeapparater.**

Leveringsomfang:

Ved patroner med længdeindstilling inkl. længdejusteringsskrue (fra spænde-Ø D₁ 6 mm).

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890, krympepatronforlænger nr. 302410 - 302416, krympeapparater nr. 354210 - 354450, afbalanceringskruesæt nr. 309906 180.

Teknisk beskrivelse

Spænde-Ø D ₁	32 mm
Ø D ₂	44 mm
Udragende længde, A-mål	120 mm

Udvendig Ø D	53 mm
Kølekanaler	låsbar
Adapter	HSK-A 100 kort
Holder-standard	ISO 12164-1
Holder-standard	DIN 69893
Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Krympepatron

Tilbehør

Krympningsapparat Type SU1	354210 SU1
Køleenhed Type CU1	354215 CU1
Underskab	354290
Køleadapter kort4,5° Til spænde-Ø 22,1-32 mm	354235 22,1-32
Skifteskive til spoleSU1 Til spænde-Ø 20-32 mm	354240 20-32
Køleadapter lang4,5° Til spænde-Ø 22,1-32 mm	354236 22,1-32