



Gevind-hurtigskiftepatron, SK 40, Gevindskæreområde: M3-12



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	334634 M3-12
GTIN	4045197488442
Artikelklasse	32P

Beskrivelse

Udførelse:

- Kort konstruktion, med elastisk længdeudligning af tryk og træk.
- Justerbart skæreansnitstryk til forskellige materialer og snittapper.

Anvendelse:

- Skæring af præcist kalibreret gevind.
- Kan anvendes til højre- og venstregevind.
- Til NC-maskiner og bearbejdningscentre.

Specialtilbehør:

Hurtigskifteindsatser, se nr. 335420 - 335660.

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820; 308835.

Bemærk:

- **Gevindskære-hurtigskiftepatron i andre skaftudførelser str. M14 – M33 fås på forespørgsel.**
- **Gevindskære-hurtigskiftepatron ikke egnet til indvendig køling.**

Holder-standard: ISO 7388-1

Længdeudligning, tryk: 7,5 mm

Længdeudligning, træk: 7,5 mm

Udvendig Ø D: 38 mm

Indv. Ø D₁: 19 mm

Udragende længde, A-mål: 60 mm

Teknisk beskrivelse

Udragende længde, A-mål	60 mm
-------------------------	-------

Udvendig Ø D	38 mm
Længdeudligning, tryk	7,5 mm
Indv. Ø D ₁	19 mm
Gevindskæreområde	M3 – M12
Længdeudligning, træk	7,5 mm
Adapter	SK 40
Holder-standard	DIN 69871
Holder-standard	ISO 7388-1
Produkttype	Gevindskærepatron

Tilbehør

Spændenøgler til antræksbolte DIN ISO 7388-1 (tidligere DIN 69872) passer til konusdornstørrelse 40	308820 40
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 6 mm	335420 6
Spændebolt, 18CrNiMo7tætnet, form B Passer til konus 40	308615 40
Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40	308650 40
Antræksboltetætnet, form A Passer til konus 40	308610 40
Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40	308795 40
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 3,5 mm	335420 3,5
Spændebolt Hurco 45° med pasningtætnet Passer til konus 40	308802 40
Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling Snittapskaft- Ø 8 mm	335420 8
Antræksboltetætnet Passer til konus 40	308635 40
Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40	308765 40
Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer til konus 40	308700 40
	335610 6

Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling
Snittapskaft- Ø 6 mm

Spændebolt 90°tætnet Passer til konus 40

308790 40

Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling
Snittapskaft- Ø 9 mm

335420 9

Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling
Snittapskaft- Ø 10 mm

335610 10

Spændebolt 45°tætnet Passer til konus 40

308760 40

Spændebolt Hurco 90° med pasningtætnet Passer til konus
40

308806 40

AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40

308625 40

Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling
Snittapskaft- Ø 3,5 mm

335610 3,5

Specialspændebolt med indvendigt gevind Passer til konus
40

308740 40

Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling
Snittapskaft- Ø 11 mm

335610 11

Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling
Snittapskaft- Ø 9 mm

335610 9

Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling
Snittapskaft- Ø 11 mm

335420 11

Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft-
Ø 6 mm

335645 6

Antræksbolteform B Passer til konus 40

308640 40

AntræksbolteMazak, form A Passer til konus 40M

308670 40M

Spændenøgler til antræksbolteISO 7388 passer til
konusdornstørrelse 40

308830 40

Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft-
Ø 8 mm

335645 8

Spændebolt 60°tætnet Passer til konus 40

308785 40

Antræksboltetætnet, form B Passer til konus 40

308620 40

Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling
Snittapskaft- Ø 8 mm

335610 8

335460

Hurtigskifteindsatser, sæt uden sikkerhedsglidekobling, 8 dele

Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft-
Ø 7 mm

335645 7

AntræksbolteForm A Passer til konus 40

308600 40

AntræksbolteMori-Seiki, tætnet, form A Passer til konus 40

308630 40

Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling
Snittapskaft- Ø 10 mm

335420 10

Spændebolt, 18CrNiMo7Form A Passer til konus 40

308605 40

Spændebolt Hurco 45° med boring og pasningtætnet
Passer til konus 40

308801 40

Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft-
Ø 3,5 mm

335645 3,5

Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling
Snittapskaft- Ø 7 mm

335420 7

Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling
Snittapskaft- Ø 7 mm

335610 7

Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft-
Ø 10 mm

335645 10

Antræksboltetætnet Passer til konus 40

308660 40

Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling
Snittapskaft- Ø 4,5 mm

335420 4,5

Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft-
Ø 9 mm

335645 9

Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling Snittapskaft-
Ø 4,5 mm

335645 4,5

Specialspændebolt uden indvendigt gevindtætnet Passer
til konus 40

308720 40

Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling
Snittapskaft- Ø 4,5 mm

335610 4,5