


SWISS TOOLS

**Stikholder aksial, venstre, PSC63, til klingehøjde H: 32 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	318908 32
GTIN	2050001673039
Artikelklasse	36D

**Beskrivelse****Anvendelse:**

Til anvendelse på dreje- / fræsecentre.  
Som holder til stikklinger.

**Bemærk:**

PSC-spændebolt på forespørgsel.  
Holder-standard: ISO 26623-2  
Indvendig køling: ja  
Udragende længde, A-mål: 145 mm  
L<sub>1</sub>: 110 mm  
Udvendig Ø D: 80 mm  
Spids-midterforskydningf: 22 mm

**Teknisk beskrivelse**

Til sværdhøjde H	32 mm
Spids-midterforskydningf	22 mm
Udragende længde, A-mål	145 mm
L <sub>1</sub>	110 mm
Udvendig Ø D	80 mm
Adapter	PSC 63
Holder-standard	ISO 26623-2
Indvendig køling	ja

