

Garant**eco-værktøjsholder, form B3 radial højre, kort, Skaft-Ø d1: 50 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319051 50
GTIN	4045197578761
Artikelklasse	31V

Beskrivelse**Udførelse:**

- Indsatshærdet HRC 58 ±2.
- Alle funktionsflader slebne.
- Med kuglesprøjtedyser.

GARANT eco – Til brug sammen med normale skærholdere, **GARANT eco-system** stikdrejeholdere nr. 273830 – 273891 og **GARANT eco-grundholder** til afstikning nr. 273651.

Anvendelse:

Primært til udvendig bearbejdning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Form: B

h₁: 25 mm

h₂: 34 mm

b₁: 100 mm

b₂: 50 mm

h₅: 35 mm

h₆: 60 mm

Teknisk beskrivelse

l_2	55 mm
b_1	100 mm
Farvekode VDI-skaft	VDI 50
h_6	60 mm
b_2	50 mm
h_2	34 mm
Skaft- \emptyset d_1	50 mm
h_5	35 mm
l_1	30 mm
h_1	25 mm
Form	B
Produkttype	VDI-værktøjsholder