

AEG

Borehammer, Type: KH28SXE



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	075620 KH28SXE
GTIN	4002395194377
Artikelklasse	07A

Beskrivelse

Udførelse:

- 1010-W-multifunktionsborehammer med FIXTEC-adapter, til lynhurtigt skift mellem SDS-plus-holderen og den selvspændende borepatron.
- Pneumatisk hammerslagværk.
- Styreelektronik med trinløst forvalg af omdrejnings- og slagtal.
- Sikkerhedsglidekobling.
- 2-trins planetgear.
- Drejestop og mejsellås i 16 positioner til lette mejselopgaver.
- Slagstop til boring og skruning.
- Softgrip af hensyn til højeste brugerkomfort.

Fordel:

FIXTEC-adapter til SDS-Plus-holder.

Leveringsomfang:

Inklusive FIXTEC-adapter, hurtigspændepatron 1,5 – 13 mm, SDS-plus-holder, ekstra håndgreb, boreddybdeanslag, kuffert.

Teknisk beskrivelse

Vægt	2,8 kg
------	--------

Effektforbrug	1010 W
Maks. omdrejningstal 1. gear	0 - 1500 min ⁻¹
Maks. slagtal	5000 min ⁻¹
Maks. vibration iht. EN	15,4 m/s ²
Maks. spiralbor-Ø i stål	13 mm
Maks. spiralbor-Ø i beton	28 mm
Slagenergi	2,8 J
Producentbetegnelse	KH28SXE
Hurtigspændepatron, spændekområde	1,5 - 13 mm
Maks. spiralbor-Ø i træ	30 mm
Skaft	SDS Plus
Emballage	Kuffert
Energiforsyning	Med kabel
egnet til materiale	Sten
egnet til materiale	Beton
egnet til materiale	Murværk
Produkttype	Kombihammer