



## Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling, M6 – 20, Snittapskaft- Ø: 6mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	335430 6
GTIN	4045197152534
Artikelklasse	32H

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Hurtigskifteindsatser **uden** sikkerhedsglidekobling.

**Anvendelse:**

Til gevindskæreproner, der kan udløses.

**Bemærk:**

Indsatser med glidekobling leveres med drejningsmomentindstilling til stålbearbejdning ( $R_m$  600 – 800 N/mm<sup>2</sup>). Kan indstilles ved at justere møtrikken.

### Teknisk beskrivelse

Snittapskaft- Ø	6 mm
Skafffirkant	4,9 mm
Spiraltapområde	M6 – 20
Udvendig Ø D	46 mm
Skaff-Ød	31 mm

Tilslutningslængde L	35 mm
Udhængslængde H	11 mm
Produkttype	Hurtigskifteindsats