

Garant**Krympepatron 3°, slank, HSK-E 50 A = 70, Spænde-Ø D1: 6mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 308308 6 |
| GTIN | 4045197480385 |
| Artikelklasse | 31A |

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).**
- **Behandlede HSK-funktionsflader.**
- **Slank konstruktion (3°-kontur).**

Afbalanceringsgrad 2,5 / 40000 min⁻¹.

Anvendelse:

- **Specielt ved fremstilling af værktøj og forme.**
- **Til opspænding af værktøj med skafttolerance h6.**

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880. Topnøgle nr. 309890. Krympepatronforlængere nr. 302410 str. 12/3 og 12/4. Krympeapparater nr. 354210 – 354450.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Spænde-Ø D ₁ | 6 mm |
| Udragende længde, A-mål | 70 mm |
| Ø D ₂ | 12 mm |
| Udvendig Ø D | 17 mm |
| Adapter | HSK-E 50 A = 70 |
| Holder-standard | DIN 69893 |

| | |
|---|-----------------------------------|
| Holder-standard | ISO 12164-1 |
| Form | E |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 40000 min ⁻¹ |
| Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 μm |
| Spåntagningsstrategi | HSC |
| Produkttype | Krympepatron |

Tilbehør

| | |
|---|-------------|
| Underskab | 354290 |
| Køleenhed Type CU1 | 354215 CU1 |
| Krympningsapparat Type SU1 | 354210 SU1 |
| Skifteskive til spoleSU1 Til spænde-Ø 6-12 mm | 354240 6-12 |
| Køleadapter lang4,5° Til spænde-Ø 6-9 mm | 354236 6-9 |
| Køleadapter kort4,5° Til spænde-Ø 6-9 mm | 354235 6-9 |