

**Garant****Krympepatron 3°, slank, HSK-E 40 A = 60, Spænde-Ø D1: 8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	308302 8
GTIN	4045197480125
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse****Udførelse:**

- **Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).**
- **Behandlede HSK-funktionsflader.**
- **Slank konstruktion (3°-kontur).**

**Afbalanceringsgrad 2,5 / 40000 min<sup>-1</sup>.**

**Anvendelse:**

- **Specielt ved fremstilling af værktøj og forme.**
- **Til opspænding af værktøj med skafttolerance h6.**

**Specialtilbehør:**

Kølemiddelrør nr. 309880. Topnøgle nr. 309890. Krympepatronforlængere nr. 302410 str. 12/3 og 12/4. Krympeapparater nr. 354210 – 354450.

**Teknisk beskrivelse**

Udragende længde, A-mål	60 mm
Spænde-Ø D <sub>1</sub>	8 mm
Ø D <sub>2</sub>	14 mm
Udvendig Ø D	19 mm
Adapter	HSK-E 40 A = 60
Holder-standard	DIN 69893

Holder-standard	ISO 12164-1
Form	E
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 40000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Krympepatron

## Tilbehør

Skifteskive til spoleSU1 Til spænde-Ø 6-12 mm	354240 6-12
Køleadapter lang4,5° Til spænde-Ø 6-9 mm	354236 6-9
Køleadapter kort4,5° Til spænde-Ø 6-9 mm	354235 6-9
Køleenhed Type CU1	354215 CU1
Underskab	354290
Krympningsapparat Type SU1	354210 SU1