



Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling, M3 – 12, Snittapskaft- Ø: 4,5mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	335610 4,5
GTIN	4045197152640
Artikelklasse	32H

Beskrivelse

Udførelse:

Hurtigskifteindsatser **med** sikkerhedsglidekobling.

Anvendelse:

Til bundhulsboringer.

Bemærk:

Indsatser med glidekobling leveres med drejningsmomentindstilling til stålbearbejdning (R_m 600 – 800 N/mm²). Kan indstilles ved at justere møtrikken.

Teknisk beskrivelse

Snittapskaft- Ø	4,5 mm
Skaftfirkant	3,4 mm
Spiraltapområde	M3 – 12
Udvendig Ø D	32 mm
Skaft-Ød	19 mm

Tilslutningslængde L	21,5 mm
Udhængslængde H	25 mm
Produkttype	Hurtigskifteindsats