

SWISS TOOLS

**Borestangholder højre, HSK-T, Skaft-Ø / plattestørrelse – A-mål:
63/12-180mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	320090 63/12-180
GTIN	2050001715036
Artikelklasse	36D

Beskrivelse**Bemærk:**

Passende **HP-dyse** nr. 320001 skal bestilles separat! Reservedele nr. 320610 – 320626 finder du i reservedelslisten.

PSC-spændebolt på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Reservedel	P01
passende vendeskærsplatter	CN.. 1204..
Minimumforborings-Ø D ₁ min	50 mm
Aksel-spidsafstand f	27 mm
Udragende længde, A-mål	180 mm
Plattestørrelse	12
Skaft-Ø	63 mm
Nyttelængde L _N	154 mm
Adapter	HSK-T
Indsatstype	højre
Holder-standard	ISO 12164-3

Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Skafdtype	Konisk hulskaft
Produkttype	Borestangholder

Tilbehør

Mellemlæg nr. 1 Type P06	320610 P06
Højtrykskøledyse (HP) Type 63	320001 63
Rørstift nr. 7 Type P06	320618 P06
Spændeskruer nr. 3 Type D07	320611 D07
Knæled nr. 4 Type P01	320612 P01
Spændeskruer nr. 3 Type P06	320611 P06
Spændeskruer nr. 3 Type P01	320611 P01
Knæled nr. 4 Type P05	320612 P05
Knæled nr. 4 Type P06	320612 P06
Rørstift nr. 7 Type P01	320618 P01
Mellemlæg nr. 1 Type P02	320610 P02
Dysering nr. 5 Type D07	320613 D07
Mellemlæg nr. 1 Type P01	320610 P01
Mellemlæg nr. 1 Type P04	320610 P04
Knæled nr. 4 Type P04	320612 P04
Knæled nr. 4 Type P02	320612 P02
Rørstift nr. 7 Type P02	320618 P02
Spændejern nr. 6 Type D07	320614 D07
Rørstift nr. 7 Type P04	320618 P04
Spændeskruer nr. 3 Type P02	320611 P02
Mellemlæg nr. 1 Type P05	320610 P05
Rørstift nr. 7 Type P05	320618 P05

Spændeskruer nr. 3 Type P05

320611 P05