

Garant**Krympepatron 3°, slank, HSK-E 40 A = 80, Spænde-Ø D1: 3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	308306 3
GTIN	4045197480231
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

- Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).
- Behandlede HSK-funktionsflader.
- Slank konstruktion (3°-kontur).

Afbalanceringsgrad 2,5 / 40000 min⁻¹.

Anvendelse:

- Specielt ved fremstilling af værktøj og forme.
- Til opspænding af værktøj med skafttolerance h6.

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880. Topnøgle nr. 309890. Krympepatronforlængere nr. 302410 str. 12/3 og 12/4. Krympeapparater nr. 354210 – 354450.

Teknisk beskrivelse

Ø D ₂	9 mm
Udragende længde, A-mål	80 mm
Spænde-Ø D ₁	3 mm
Udvendig Ø D	16 mm
Adapter	HSK-E 40 A = 80
Holder-standard	DIN 69893
Holder-standard	ISO 12164-1

Form	E
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 40000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Krympepatron

Tilbehør

Køleadapter kort 4,5° Til spænde-Ø 3-5,9 mm	354235 3-5,9
Skifteskive til spole SU1 Til spænde-Ø 3-5 mm	354240 3-5
Køleadapter lang 4,5° Til spænde-Ø 3-5,9 mm	354236 3-5,9
Underskab	354290
Køleenhed Type CU1	354215 CU1
Krympningsapparat Type SU1	354210 SU1
Krympepatronforlænger 4,5° uden længdeindstillingsskrue Ø d / Ø D1 12/3 mm	302410 12/3