

SWISS TOOLS

**Borestangholder Venstre, HSK-T, Skaft-Ø / plattestørrelse – A-mål:  
40/11-110mm****Bestillingsdata**

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Bestillingsnummeret | 320096 40/11-110 |
| GTIN                | 2050001715128    |
| Artikelklasse       | 36D              |

**Beskrivelse****Bemærk:**

Passende **HP-dyse** nr. 320001 skal bestilles separat! Reservedele nr. 320610 – 320626 finder du i reservedelslisten.

PSC-spændebolt på forespørgsel.

**Teknisk beskrivelse**

|  |             |
|--|-------------|
| Aksel-spidsafstand f                   | 22 mm       |
| Plattestørrelse                        | 11          |
| Reservedel                             | S05         |
| passende vendeskærsplatter             | DC.. 11T3.. |
| Udragende længde, A-mål                | 110 mm      |
| Minimumforborings-Ø D <sub>1</sub> min | 32 mm       |
| Skaft-Ø                                | 40 mm       |
| Adapter                                | HSK-T       |
| Indsatstype                            | Venstre     |
| Holder-standard                        | ISO 12164-3 |
| Indvendig køling                       | ja          |

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Indstillingsvinkel $\kappa$ | 107,5 grader     |
| Skafttype                   | Konisk hulskaft  |
| Produkttype                 | Borestangsholder |

## Tilbehør

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Mellemlæg nr. 1 Type P05      | 320610 P05 |
| Mellemlæg nr. 1 Type P06      | 320610 P06 |
| Mellemlæg nr. 1 Type P02      | 320610 P02 |
| Spændeskruer nr. 3 Type P06   | 320611 P06 |
| Knæled nr. 4 Type P05         | 320612 P05 |
| Spændeskruer nr. 3 Type P01   | 320611 P01 |
| Knæled nr. 4 Type P02         | 320612 P02 |
| Dysering nr. 5 Type D07       | 320613 D07 |
| Spændeskruer nr. 3 Type P02   | 320611 P02 |
| Rørstift nr. 7 Type P01       | 320618 P01 |
| Spændeskruer nr. 3 Type P05   | 320611 P05 |
| Rørstift nr. 7 Type P05       | 320618 P05 |
| Mellemlæg nr. 1 Type P04      | 320610 P04 |
| Rørstift nr. 7 Type P06       | 320618 P06 |
| Knæled nr. 4 Type P06         | 320612 P06 |
| Højtrykskøledyse (HP) Type 63 | 320001 63  |
| Rørstift nr. 7 Type P04       | 320618 P04 |
| Rørstift nr. 7 Type P02       | 320618 P02 |
| Spændejern nr. 6 Type D07     | 320614 D07 |
| Spændeskruer nr. 3 Type D07   | 320611 D07 |
| Knæled nr. 4 Type P01         | 320612 P01 |
| Knæled nr. 4 Type P04         | 320612 P04 |
| Mellemlæg nr. 1 Type P01      | 320610 P01 |

