

SWISS TOOLS

**Borestangholder Venstre, HSK-T, Skaft-Ø / plattestørrelse – A-mål:
63/12-140mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|------------------|
| Bestillingsnummeret | 320091 63/12-140 |
| GTIN | 2050001715043 |
| Artikelklasse | 36D |

Beskrivelse**Bemærk:**

Passende **HP-dyse** nr. 320001 skal bestilles separat! Reservedele nr. 320610 – 320626 finder du i reservedelslisten.

PSC-spændebolt på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|-------------|
| passende vendeskærsplatter | CN.. 1204.. |
| Aksel-spidsafstand f | 27 mm |
| Udragende længde, A-mål | 140 mm |
| Plattestørrelse | 12 |
| Minimumforborings-Ø D ₁ min | 50 mm |
| Reservedel | P01 |
| Skaft-Ø | 63 mm |
| Nyttelængde L _N | 114 mm |
| Adapter | HSK-T |
| Indsatstype | Venstre |
| Holder-standard | ISO 12164-3 |
| Indvendig køling | ja |

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Indstillingsvinkel κ | 95 grader |
| Skafttype | Konisk hulskaft |
| Produkttype | Borestangsholder |

Tilbehør

| | |
|-------------------------------|------------|
| Knæled nr. 4 Type P06 | 320612 P06 |
| Højtrykskøledyse (HP) Type 63 | 320001 63 |
| Spændeskruer nr. 3 Type P01 | 320611 P01 |
| Mellemlæg nr. 1 Type P02 | 320610 P02 |
| Mellemlæg nr. 1 Type P05 | 320610 P05 |
| Knæled nr. 4 Type P05 | 320612 P05 |
| Rørstift nr. 7 Type P02 | 320618 P02 |
| Spændejern nr. 6 Type D07 | 320614 D07 |
| Rørstift nr. 7 Type P01 | 320618 P01 |
| Spændeskruer nr. 3 Type P06 | 320611 P06 |
| Mellemlæg nr. 1 Type P01 | 320610 P01 |
| Knæled nr. 4 Type P02 | 320612 P02 |
| Mellemlæg nr. 1 Type P04 | 320610 P04 |
| Knæled nr. 4 Type P01 | 320612 P01 |
| Rørstift nr. 7 Type P05 | 320618 P05 |
| Spændeskruer nr. 3 Type P05 | 320611 P05 |
| Mellemlæg nr. 1 Type P06 | 320610 P06 |
| Rørstift nr. 7 Type P04 | 320618 P04 |
| Spændeskruer nr. 3 Type P02 | 320611 P02 |
| Rørstift nr. 7 Type P06 | 320618 P06 |
| Knæled nr. 4 Type P04 | 320612 P04 |
| Spændeskruer nr. 3 Type D07 | 320611 D07 |
| Dysering nr. 5 Type D07 | 320613 D07 |

