

SWISS TOOLS

**Borestangholder Venstre, HSK-T, Skaft-Ø / plattestørrelse – A-mål:  
40/11-140mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	320096 40/11-140
GTIN	2050001715135
Artikelklasse	36D

**Beskrivelse****Bemærk:**

Passende **HP-dyse** nr. 320001 skal bestilles separat! Reservedele nr. 320610 – 320626 finder du i reservedelslisten.

PSC-spændebolt på forespørgsel.

**Teknisk beskrivelse**

Udragende længde, A-mål	140 mm
Reservedel	S05
passende vendeskærsplatter	DC.. 11T3..
Aksel-spidsafstand f	17 mm
Plattestørrelse	11
Minimumforborings-Ø D <sub>1</sub> min	32 mm
Skaft-Ø	40 mm
Adapter	HSK-T
Indsatstype	Venstre
Holder-standard	ISO 12164-3
Indvendig køling	ja

Indstillingsvinkel $\kappa$	107,5 grader
Skafttype	Konisk hulskaft
Produkttype	Borestangsholder

## Tilbehør

Dysering nr. 5 Type D07	320613 D07
Spændejern nr. 6 Type D07	320614 D07
Knæled nr. 4 Type P01	320612 P01
Mellemlæg nr. 1 Type P04	320610 P04
Knæled nr. 4 Type P02	320612 P02
Rørstift nr. 7 Type P02	320618 P02
Højtrykskøledyse (HP) Type 63	320001 63
Rørstift nr. 7 Type P04	320618 P04
Rørstift nr. 7 Type P01	320618 P01
Spændeskruer nr. 3 Type D07	320611 D07
Spændeskruer nr. 3 Type P02	320611 P02
Rørstift nr. 7 Type P05	320618 P05
Spændeskruer nr. 3 Type P06	320611 P06
Rørstift nr. 7 Type P06	320618 P06
Mellemlæg nr. 1 Type P06	320610 P06
Knæled nr. 4 Type P06	320612 P06
Mellemlæg nr. 1 Type P01	320610 P01
Knæled nr. 4 Type P05	320612 P05
Spændeskruer nr. 3 Type P01	320611 P01
Mellemlæg nr. 1 Type P02	320610 P02
Knæled nr. 4 Type P04	320612 P04
Spændeskruer nr. 3 Type P05	320611 P05
Mellemlæg nr. 1 Type P05	320610 P05

