

Garant**Krympepatron 3°, slank, HSK-E 50 A = 70, Spænde-Ø D1: 12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	308308 12
GTIN	4045197480415
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).**
- **Behandlede HSK-funktionsflader.**
- **Slank konstruktion (3°-kontur).**

Afbalanceringsgrad 2,5 / 40000 min⁻¹.

Anvendelse:

- **Specielt ved fremstilling af værktøj og forme.**
- **Til opspænding af værktøj med skafttolerance h6.**

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880. Topnøgle nr. 309890. Krympepatronforlængere nr. 302410 str. 12/3 og 12/4. Krympeapparater nr. 354210 – 354450.

Teknisk beskrivelse

Spænde-Ø D ₁	12 mm
Ø D ₂	18 mm
Udragende længde, A-mål	70 mm
Udvendig Ø D	23 mm
Adapter	HSK-E 50 A = 70
Holder-standard	DIN 69893

Holder-standard	ISO 12164-1
Form	E
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 40000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Krympepatron

Tilbehør

Skifteskive til spoleSU1 Til spænde-Ø 6-12 mm	354240 6-12
Køleadapter kort4,5° Til spænde-Ø 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Køleadapter lang4,5° Til spænde-Ø 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Underskab	354290
Krympningsapparat Type SU1	354210 SU1
Køleenhed Type CU1	354215 CU1