

ALZMETALL
we drive productivity**Søjleboremaskine ALZTRONIC, Maks. bor-Ø i stål: 14 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	076561 14
GTIN	2050001755391
Artikelklasse	03P

Beskrivelse**Udførelse:**

Effektiv, langtidsholdbar og præcis søjleboremaskine.

- **Vekselstrømsmotor 230 V, 50 Hz.**
- **Digital visning af omdrejningstal.**
- **Trinløs justering af omdrejningstallet.**
- **Højre- / venstreløb.**
- **Drejelig spindelbeskyttelse med elektrisk sikring.**
- **Paddehattetrykknop (med indgreb) til NØDSTOP.**
- **24 måneders garanti, 10 års reservedelsgaranti.**
- **Uden borepatron.**

Med digital visning af boreddybde. Med stift borehoved og højderegulerbart og drejeligt maskinbord

Bemærk:

Andre søjleboremaskiner på forespørgsel.

Producentbetegnelse: ALZTRONIC 14

Effektforbrug: 540 W

maks. omdrejningstal: 230 - 4000 min⁻¹

Værktøjsholder: MK2

Maks. gevindbor-Ø i stål: M10

Spindelvandring: 80 mm

Teknisk beskrivelse

Maskinbord, længde, effektiv støtteflade	300 mm
Vægt	83 kg
Afstand spindelgrundplade, maksimal	437 mm
Maskingrundplade, højde, effektiv støtteflade	240 mm
Maks. bor-Ø i stål	14 mm
Udladning	190 mm
Afstand spindelmaskinbord, minimal	75 mm
Søjle-Ø	65 mm
Værktøjsholder	MK2
Maskingrundplade, bredde, effektiv støtteflade	300 mm
Effektforbrug	540 W
Tilspænding	manuelt
Afstand spindelmaskinbord, maksimal	357 mm
Spindelvandring	80 mm
Maks. gevindbor-Ø i stål	M10
maks. omdrejningstal	230 - 4000 min ⁻¹
Maskinbord, bredde, effektiv støtteflade	240 mm
Producentbetegnelse	ALZTRONIC 14
Afstand spindelgrundplade, minimal	437 mm
Højdeindstilling af maskinbord	Håndsving
T-notens nominelle mål	12 mm
Antal T-noter	2
T-not-afstand	80 mm