

**Garant****Krympepatron 3°, slank, HSK-E 50 A = 100, Spænde-Ø D1: 5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	308314 5
GTIN	4045197480514
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!).
- Behandlede HSK-funktionsflader.
- Slank konstruktion (3°-kontur).

Afbalanceringsgrad 2,5 / 40000 min<sup>-1</sup>.

**Anvendelse:**

- Specielt ved fremstilling af værktøj og forme.
- Til opspænding af værktøj med skafttolerance h6.

**Specialtilbehør:**

Kølemiddelrør nr. 309880. Topnøgle nr. 309890. Krympepatronforlængere nr. 302410 str. 12/3 og 12/4. Krympeapparater nr. 354210 – 354450.

**Teknisk beskrivelse**

Ø D <sub>2</sub>	11 mm
Spænde-Ø D <sub>1</sub>	5 mm
Udragende længde, A-mål	100 mm
Udvendig Ø D	19 mm
Adapter	HSK-E 50 A = 100
Holder-standard	DIN 69893
Holder-standard	ISO 12164-1

Form	E
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 40000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Krympepatron

## Tilbehør

Krympningsapparat Type SU1	354210 SU1
Skifteskive til spoleSU1 Til spænde-Ø 3-5 mm	354240 3-5
Køleenhed Type CU1	354215 CU1
Underskab	354290
Køleadapter lang4,5° Til spænde-Ø 3-5,9 mm	354236 3-5,9
Køleadapter kort4,5° Til spænde-Ø 3-5,9 mm	354235 3-5,9