



## Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling, M3 – 12, Snittapskaft- Ø: 7mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	335420 7
GTIN	4045197152480
Artikelklasse	32H

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Hurtigskifteindsatser **uden** sikkerhedsglidekobling.

#### Anvendelse:

Til gevindskæreproner, der kan udløses.

#### Bemærk:

Indsatser med glidekobling leveres med drejningsmomentindstilling til stålbearbejdning ( $R_m$  600 – 800 N/mm<sup>2</sup>). Kan indstilles ved at justere møtrikken.

### Teknisk beskrivelse

Snittapskaft- Ø	7 mm
Skafffirkant	5,5 mm
Spiraltapområde	M3 – 12
Udvendig Ø D	30 mm
Skaff-Ød	19 mm

Tilslutningslængde L	21,5 mm
Udhængslængde H	7 mm
Produkttype	Hurtigskifteindsats