



## Hurtigskifteindsatser uden sikkerhedsglidekobling, M14 – 33, Snittapskaft-Ø: 25mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	335440 25
GTIN	4045197335951
Artikelklasse	32H

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Hurtigskifteindsatser **uden** sikkerhedsglidekobling.

**Anvendelse:**

Til gevindskærepratner, der kan udløses.

**Bemærk:**

Indsatser med glidekobling leveres med drejningsmomentindstilling til stålbearbejdning ( $R_m$  600 – 800 N/mm<sup>2</sup>). Kan indstilles ved at justere møtrikken.

### Teknisk beskrivelse

Snittapskaft- Ø	25 mm
Skafffirkant	20 mm
Spiraltapområde	M14 – 33
Udvendig Ø D	68 mm
Skaft-Ød	48 mm

Tilslutningslængde L	55,5 mm
Udhængslængde H	14 mm
Produkttype	Hurtigskifteindsats