



Bænkslibere DS, 400 V, Type: DS04/150



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	077512 DS04/150
GTIN	2050001674166
Artikelklasse	03S

Beskrivelse

Udførelse:

Motoren med **ekstremt rolig gang** garanterer en lang levetid også ved **kontinuerlig drift**.

Levering uden slibeskiver.

Utrolig robuste drejestrøms-dobbelt-slibemaskiner i bordmodel. Stabile anlæg, genstartsspærre og beskyttelseskærme garanterer en høj sikkerhed for brugeren.

Bemærk:

Passende slibeskiver finder du fra nr. 596100.

Teknisk beskrivelse

maks. omdrejningstal	2900 min ⁻¹
Vægt	14 kg
Producentbetegnelse	DS04/150
Effektforbrug	250 W
Slibeskivebredde T	25 mm
Slibeskiveborings-Ø H	51 mm
Slibeskive-Ø D	150 mm
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Dobbelt-slibemaskine

Tilbehør

Slibebuuskiver Dia.xT×H (mm) Type NK60	596220 NK60
Værktøjsbord højre Type AT1	077525 AT1
Øjenbeskyttelsesplade til nr. 077502 Type DS1	077509 DS1
Værktøjsbord, venstre Type AT1	077519 AT1
Slibebuuskiver Dia.xT×H (mm) Type SC80	596220 SC80
Slibebuuskiver Dia.xT×H (mm) Type EK60	596220 EK60
Slibebuuskiver Dia.xT×H (mm) Type EK80	596220 EK80
Maskinstander Passer til maskine DS04	077513 DS04