

**Garant****Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling, M3 – 12, Snittapskaft- Ø: 10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	335645 10
GTIN	4045197554062
Artikelklasse	31M

**Beskrivelse****Udførelse:**

Hurtigskifteindsatser **uden** sikkerhedsglidekobling.

**Anvendelse:**

Til Garant forlængere nr. 338140 – 338142.

**Bemærk:**

Indsatser med glidekobling leveres med drejningsmomentindstilling til stålbearbejdning ( $R_m$  600 – 800 N/mm<sup>2</sup>). Kan indstilles ved at justere møtrikken.

**Teknisk beskrivelse**

Snittapskaft- Ø	10 mm
Skaftfirkant	8 mm
Spiraltapområde	M3 – 12
Udvendig Ø D	32 mm
Skaft-Ød	19 mm
Tilslutningslængde L	21,5 mm
Udhængslængde H	70 mm
Ø e	23 mm
Produkttype	Forlænger

