

Garant**eco-værktøjsholder, form C1 aksial højre, Skaft-Ø d1: 20 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319101 20
GTIN	4045197523709
Artikelklasse	31V

Beskrivelse**Udførelse:**

- Indsatshærdet HRC 58 ±2.
- Alle funktionsflader slebne.
- Med kuglesprøjtedyser.

GARANT eco – Til brug sammen med normale skærholdere, GARANT eco-system stikdrejeholdere nr. 273830 – 273891 og GARANT eco-grundholder til afstikning nr. 273651.

Anvendelse:

Til planindstikning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Form: C

h₁: 16 mm

h₂: 22 mm

b₁: 52 mm

b₂: 27 mm

Skaftbredde b₃: 13 mm

h₅: 25 mm

Teknisk beskrivelse

h_1	16 mm
h_5	25 mm
Skafthbredde b_3	13 mm
l_1	55 mm
h_6	30 mm
b_1	52 mm
Skafth- \emptyset d_1	20 mm
Farvekode VDI-skafth	VDI 20
b_2	27 mm
h_2	22 mm
Form	C
Produkttype	VDI-værktøjsholder