



## Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling, M14 – 33, Snittapskaft- Ø: 22mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	335640 22
GTIN	4045197336071
Artikelklasse	32H

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Hurtigskifteindsatser **med** sikkerhedsglidekobling.

**Anvendelse:**

Til bundhulsboringer.

**Bemærk:**

Indsatser med glidekobling leveres med drejningsmomentindstilling til stålbearbejdning ( $R_m$  600 – 800 N/mm<sup>2</sup>). Kan indstilles ved at justere møtrikken.

### Teknisk beskrivelse

Snittapskaft- Ø	22 mm
Skaftfirkant	18 mm
Spiraltapområde	M14 – 33
Udvendig Ø D	72 mm
Skaft-Ød	48 mm

Tilslutningslængde L	55,5 mm
Udhængslængde H	45 mm
Produkttype	Hurtigskifteindsats