

Garant**eco-værktøjsholder, form C2 aksial, venstre, Skaft-Ø d1: 30 mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	319111 30
GTIN	4045197523747
Artikelklasse	31V

Beskrivelse

Udførelse:

- Indsatshærdet HRC 58 ±2.
- Alle funktionsflader slebne.
- Med kuglesprøjtedyser.

GARANT eco – Til brug sammen med normale skærholdere, GARANT eco-system stikdrejeholdere nr. 273830 – 273891 og GARANT eco-grundholder til afstikning nr. 273651.

Anvendelse:

Til planindstikning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Form: C

h_1 : 20 mm

h_2 : 29 mm

b_1 : 70 mm

b_2 : 35 mm

Skaftbredde b_3 : 17 mm

h_5 : 28 mm

Teknisk beskrivelse

h_5	28 mm
h_1	20 mm
b_1	70 mm
b_2	35 mm
Skaft-Ø d_1	30 mm
Farvekode VDI-skaft	VDI 30
l_1	70 mm
h_6	38 mm
h_2	29 mm
Skaftbredde b_3	17 mm
Form	C
Produkttype	VDI-værktøjsholder