

Garant**Krympepatron, slank, lang 4° 30', HSK-A 63 A = 160, Spænde-Ø D1: 12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	308334 12
GTIN	4045197505200
Artikelklasse	31A

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Udvendig diagonal 4°30'.**
- **Mit RFID/balluffchip-boring.**
- **HSK-funktionsflader bearbejdede.**

Anvendelse:

- **På særligt svært tilgængelige steder.**
- **Til spænding af værktøj med cylinderskaft med tolerance h6.**

Specialtilbehør:

Kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890, krympepatronforlængere nr. 302410 str. 12/3 og 12/4. Krympeapparater nr. 354210 – 354450.

Teknisk beskrivelse

Ø D ₂	18 mm
Udragende længde, A-mål	160 mm
Spænde-Ø D ₁	12 mm
Udvendig Ø D	33 mm
Adapter	HSK-A 63 A = 160
Holder-standard	DIN 69893
Holder-standard	ISO 12164-1

Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Krympepatron

Tilbehør

Skifteskive til spoleSU1 Til spænde-Ø 6-12 mm	354240 6-12
Krympningsapparat Type SU1	354210 SU1
Køleenhed Type CU1	354215 CU1
Køleadapter kort4,5° Til spænde-Ø 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Køleadapter lang4,5° Til spænde-Ø 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Underskab	354290