

**Garant****Basisforlængere med sikkerhedsglidekobling, M6 – 20, Snittapskaft- Ø: 10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	335647 10
GTIN	4045197554116
Artikelklasse	31M

**Beskrivelse****Udførelse:**

Hurtigskifteindsatser **uden** sikkerhedsglidekobling.

**Anvendelse:**

Til Garant forlængere nr. 338140 – 8142.

**Bemærk:**

Indsatser med glidekobling leveres med drejningsmomentindstilling til stålbearbejdning ( $R_m$  600 – 800 N/mm<sup>2</sup>). Kan indstilles ved at justere møtrikken.

**Teknisk beskrivelse**

Snittapskaft- Ø	10 mm
Skaftfirkant	8 mm
Spiraltapområde	M6 – 20
Udvendig Ø D	50 mm
Skaft-Ød	31 mm
Tilslutningslængde L	35 mm
Udhængslængde H	96 mm
Ø e	34,5 mm
Produkttype	Forlænger

