

Garant**eco-værktøjsholder, form C1 aksial højre, Skaft-Ø d1: 30 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319101 30
GTIN	4045197523716
Artikelklasse	31V

Beskrivelse**Udførelse:**

- Indsatshærdet HRC 58 ±2.
- Alle funktionsflader slebne.
- Med kuglesprøjtedyser.

GARANT eco – Til brug sammen med normale skærholdere, **GARANT eco-system** stikdrejeholdere nr. 273830 – 273891 og **GARANT eco-grundholder** til afstikning nr. 273651.

Anvendelse:

Til planindstikning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Form: C

h₁: 20 mm

h₂: 29 mm

b₁: 70 mm

b₂: 35 mm

Skaftbredde b₃: 17 mm

h₅: 28 mm

Teknisk beskrivelse

b_1	70 mm
Skaft-Ø d_1	30 mm
b_2	35 mm
Farvekode VDI-skaft	VDI 30
h_1	20 mm
h_2	29 mm
Skaftbredde b_3	17 mm
h_5	28 mm
l_1	70 mm
h_6	38 mm
Form	C
Produkttype	VDI-værktøjsholder