

**Garant****eco-værktøjsholder, form C4 aksial, venstre, Skaft-Ø d1: 30 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319171 30
GTIN	4045197523808
Artikelklasse	31V

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Indsatshærdet HRC 58 ±2.
- Alle funktionsflader slebne.
- Med kuglesprøjtedyser.

**GARANT eco – Til brug sammen med normale skærholdere, GARANT eco-system stikdrejeholdere nr. 273830 – 273891 og GARANT eco-grundholder til afstikning nr. 273651.**

**Anvendelse:**

Til planindstikning.

**Norm:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Form: C

h<sub>1</sub>: 20 mm

h<sub>2</sub>: 29 mm

b<sub>1</sub>: 70 mm

b<sub>2</sub>: 35 mm

Skaftbredde b<sub>3</sub>: 17 mm

h<sub>5</sub>: 28 mm

**Teknisk beskrivelse**

b <sub>2</sub>	35 mm
b <sub>1</sub>	70 mm
Skaft-Ø d <sub>1</sub>	30 mm
Farvekode VDI-skaft	VDI 30
h <sub>5</sub>	28 mm
h <sub>1</sub>	20 mm
h <sub>6</sub>	38 mm
l <sub>1</sub>	70 mm
h <sub>2</sub>	29 mm
Skaftbredde b <sub>3</sub>	17 mm
Form	C
Produkttype	VDI-værktøjsholder