

**Garant****eco-værktøjsholder, form C3 aksial højre, Skaft-Ø d1: 40 mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 319161 40     |
| GTIN                | 4045197523785 |
| Artikelklasse       | 31V           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Indsatshærdet HRC 58 ±2.
- Alle funktionsflader slebne.
- Med kuglesprøjtedyser.

**GARANT eco – Til brug sammen med normale skærholdere, GARANT eco-system stikdrejeholdere nr. 273830 – 273891 og GARANT eco-grundholder til afstikning nr. 273651.**

**Anvendelse:**

Til planindstikning.

**Norm:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Form: C

h<sub>1</sub>: 25 mm

h<sub>2</sub>: 34 mm

b<sub>1</sub>: 85 mm

b<sub>2</sub>: 42,5 mm

Skaftbredde b<sub>3</sub>: 20,5 mm

h<sub>5</sub>: 32,5 mm

**Teknisk beskrivelse**

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| $h_1$                    | 25 mm              |
| Farvekode VDI-skaft      | VDI 40             |
| $b_1$                    | 85 mm              |
| Skaft- $\emptyset$ $d_1$ | 40 mm              |
| $h_6$                    | 48 mm              |
| $b_2$                    | 42,5 mm            |
| $h_5$                    | 32,5 mm            |
| $h_2$                    | 34 mm              |
| $l_1$                    | 85 mm              |
| Skaftbredde $b_3$        | 20,5 mm            |
| Form                     | C                  |
| Produkttype              | VDI-værktøjsholder |