



## Hurtigskifteindsatser med sikkerhedsglidekobling, M6 – 20, Snittapskaft- Ø: 14mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	335620 14
GTIN	4045197152787
Artikelklasse	32H

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Hurtigskifteindsatser **med** sikkerhedsglidekobling.

**Anvendelse:**

Til bundhulsboringer.

**Bemærk:**

Indsatser med glidekobling leveres med drejningsmomentindstilling til stålbearbejdning ( $R_m$  600 – 800 N/mm<sup>2</sup>). Kan indstilles ved at justere møtrikken.

### Teknisk beskrivelse

Snittapskaft- Ø	14 mm
Skafffirkant	11 mm
Spiraltapområde	M6 – 20
Udvendig Ø D	50 mm
Skaft-Ød	31 mm

Tilslutningslængde L	35 mm
Udhængslængde H	34 mm
Produkttype	Hurtigskifteindsats