

**Garant****eco-værktøjsholder, form C4 aksial, venstre, Skaft-Ø d1: 40 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319171 40
GTIN	4045197523815
Artikelklasse	31V

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Indsatshærdet HRC 58 ±2.
- Alle funktionsflader slebne.
- Med kuglesprøjtedyser.

**GARANT eco – Til brug sammen med normale skærholdere, GARANT eco-system stikdrejeholdere nr. 273830 – 273891 og GARANT eco-grundholder til afstikning nr. 273651.**

**Anvendelse:**

Til planindstikning.

**Norm:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

Form: C

$h_1$ : 25 mm

$h_2$ : 34 mm

$b_1$ : 85 mm

$b_2$ : 42,5 mm

Skaftbredde  $b_3$ : 20,5 mm

$h_5$ : 32,5 mm

**Teknisk beskrivelse**

b <sub>2</sub>	42,5 mm
Skafthbredde b <sub>3</sub>	20,5 mm
Farvekode VDI-skaft	VDI 40
h <sub>2</sub>	34 mm
h <sub>1</sub>	25 mm
h <sub>6</sub>	48 mm
h <sub>5</sub>	32,5 mm
l <sub>1</sub>	85 mm
b <sub>1</sub>	85 mm
Skaft-Ø d <sub>1</sub>	40 mm
Form	C
Produkttype	VDI-værktøjsholder