

**Værktøjsholder, form C3 aksial højre, Skaft-Ø d1: 16 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319160 16
GTIN	4045197373755
Artikelklasse	32V

Beskrivelse**Udførelse:**

- Indsatshærdet HRC 58 ±2.
- Alle funktionsflader slebne.
- Med kuglesprøjetdyser.

Anvendelse:

Til planindstikning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Form: C

h_1 : 12 mm

h_2 : 17 mm

b_1 : 43 mm

b_2 : 24 mm

Skaftbredde b_3 : 13 mm

h_5 : 20 mm

Teknisk beskrivelse

b_1	43 mm
h_2	17 mm
l_1	44 mm

Skaftbredde b_3	13 mm
b_2	24 mm
h_5	20 mm
Skaft-Ø d_1	16 mm
Farvekode VDI-skaft	VDI 16
h_6	22 mm
h_1	12 mm
Form	C
Produkttype	VDI-værktøjsholder