

**Værktøjsholder, form C4 aksial, venstre, Skaft-Ø d1: 16 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319170 16
GTIN	4045197373809
Artikelklasse	32V

Beskrivelse**Udførelse:**

- Indsatshærdet HRC 58 ±2.
- Alle funktionsflader slebne.
- Med kuglesprøjtedyser.

Anvendelse:

Til planindstikning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Form: C

h₁: 12 mm

h₂: 17 mm

b₁: 43 mm

b₂: 24 mm

Skaftbredde b₃: 13 mm

h₅: 20 mm

Teknisk beskrivelse

h ₂	17 mm
h ₁	12 mm

Farvekode VDI-skaft	VDI 16
b_1	43 mm
Skaft- \emptyset d_1	16 mm
h_6	22 mm
l_1	44 mm
h_5	20 mm
b_2	24 mm
Skaftbredde b_3	13 mm
Form	C
Produkttype	VDI-værktøjsholder