



Universalloddekolbe, Varmeeffekt: 30W



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	082100 30
GTIN	4003008047004
Artikelklasse	04C

Beskrivelse

Udførelse:

Slidstærke industriloddekolber med **Ersadur Longlife-loddespidser** (levetiden er 30 gange længere end gængse kobberloddespidser). **Opvarmningstid 3 min.** (str. 300 ca. 5 min.). Ledning 1,5 m, gummi (pvc ved str. 30). **Med fralægningsstativ** (ikke str. 30). Gennemprøvet Ersaloddekolbe med monterbar fralægningsplade.

Teknisk beskrivelse

Vægt uden tilledning	80 g
Varmeeffekt	30 W
Loddespidsbredde	3,1 mm
Egnet til Cu-tværsnit op til	2,5 mm ²
Loddespidstemperatur efter 3 minutter	380 °C
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Loddekolbe

Tilbehør

Loddespids Producentbetegnelse 32KD	082400 32KD
Aflodningspumpe PDD03, kunststof, antistatisk	082355
	082365 1

Blyfri loddeetråd Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rulle 250 g Loddeetråd-
Ø 1 mm

Blyfri loddeetråd Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rulle 250 g Loddeetråd-
Ø 1,5 mm

082365 1,5