

**Værktøjsholder, form C3 aksial højre, Skaft-Ø d1: 20 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319160 20
GTIN	4045197373762
Artikelklasse	32V

Beskrivelse**Udførelse:**

- Indsatshærdet HRC 58 ±2.
- Alle funktionsflader slebne.
- Med kuglesprøjetdyser.

Anvendelse:

Til planindstikning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Form: C

h_1 : 16 mm

h_2 : 22 mm

b_1 : 52 mm

b_2 : 27 mm

Skaftbredde b_3 : 13 mm

h_5 : 25 mm

Teknisk beskrivelse

b_2	27 mm
Farvekode VDI-skaft	VDI 20
Skaftbredde b_3	13 mm

h_5	25 mm
h_2	22 mm
Skaft- \varnothing d_1	20 mm
l_1	55 mm
h_1	16 mm
b_1	52 mm
h_6	30 mm
Form	C
Produkttype	VDI-værktøjsholder