

**Garant**

**Krympepatron, slank, lang 4° 30', HSK-A 63 A = 120, Spænde-Ø D1: 6mm**


**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	308328 6
GTIN	4045197291769
Artikelklasse	31A

**Beskrivelse**
**Udførelse:**

- **Udvendig diagonal 4°30'.**
- **Mit RFID/balluffchip-boring.**
- **HSK-funktionsflader bearbejdede.**

**Anvendelse:**

- **På særligt svært tilgængelige steder.**
- **Til spænding af værktøj med cylinderskaft med tolerance h6.**

**Specialtilbehør:**

Kølemiddelrør nr. 309880, topnøgle nr. 309890, krympepatronforlængere nr. 302410 str. 12/3 og 12/4. Krympeapparater nr. 354210 – 354450.

**Teknisk beskrivelse**

Spænde-Ø D <sub>1</sub>	6 mm
Udragende længde, A-mål	120 mm
Ø D <sub>2</sub>	15 mm
Udvendig Ø D	30 mm
Adapter	HSK-A 63 A = 120
Holder-standard	DIN 69893
Holder-standard	ISO 12164-1

Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HSC
Produkttype	Krympepatron

## Tilbehør

Køleadapter kort4,5° Til spænde-Ø 6-9 mm	354235 6-9
Køleenhed Type CU1	354215 CU1
Køleadapter lang4,5° Til spænde-Ø 6-9 mm	354236 6-9
Underskab	354290
Krympningsapparat Type SU1	354210 SU1
Skifteskive til spoleSU1 Til spænde-Ø 6-12 mm	354240 6-12